

AIR SENTRY:

X-SERIEN

PAPPERSBRUK - AVSPOLNINGSOMRÅDEN - ÅNGRENGÖRINGSRUM - GRUVBROTT

Modell #	Backventil PSI in/ut	Filterhöjd mm	Diameter mm	Anslutning "	Silica Gel Vikt/g	Adsorbtion Max. ml	Luftflöde Max. L/min	Filtermedia Typ	Utbytesfilter #	Filtervikt g
X-100	0,3/0,3	159	83	½" Invändig	363	145	284	100% Silica Gel	L-143	0
X-101	0,3/2,1	178	127	1" hane, konisk	636	254	568	100% Silica Gel	A-341	0
X-102	0,3/2,1	254	127	1" hane, konisk	1225	489	568	100% Silica Gel	A-342	2300
X-103	0,3/2,1	178	127	1" Utvändig	636	254	568	100% Silica Gel	A-345	0
X-105	0,3/2,1	254	127	1" Utvändig	1225	489	568	100% Silica Gel	A-346	0
X-121	0,3/2,1	178	127	2" Utvändig	636	254	568	100% Silica Gel	A-343	0
X-122	0,3/2,1	254	127	2" Utvändig	1225	489	568	100% Silica Gel	A-344	0
X-501	0,3/0,3	178	127	1" hane, konisk	636	254	568	100% Silica Gel	A-341	0
X-502	0,3/0,3	254	127	1" hane, konisk	1225	489	568	100% Silica Gel	A-342	0
X-503	0,3/0,3	178	127	1" Utvändig	636	254	568	100% Silica Gel	A-345	0
X-505	0,3/0,3	254	127	1" Utvändig	1225	489	568	100% Silica Gel	A-346	0
X-521	0,3/0,3	178	127	2" Utvändig	636	254	568	100% Silica Gel	A-343	0
X-522	0,3/0,3	254	127	2" Utvändig	1225	489	568	100% Silica Gel	A-344	0



X-SERIEN:

För miljöer med hög luftfuktighet och damm. För att förlänga torkmedlets livslängd har X-serien två backventiler i topplocket som skapar ett slutet

system tills luftflöde krävs. Backventilerna tillåter luftflöde in och ut ur ventilatorn endast när differensstrycket mellan atmosfären och vätskebehållaren överstiger en tröskel på 0.1 psi.



ROVABTM
Ramby Oljor & Verktyg

www.rovab.com | info@rovab.com | +46(0)171 - 475 113 | Löt Ramby 26, 749 51 Grillby